

Montagem para sensor DASP-V4-8-A-R1

Número de referência: 8174843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Desenho	Para tirante
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...120 oC
Torque de aperto	0.6 Nm...1 Nm
Peso do produto	28 g
Tipo de montagem	Apertado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta