

Proteção de escape VABD-D3-L-GN14

Número de referência: 8177960

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-50 oC...60 oC
Peso do produto	3.8 g
Tipo de montagem	Aparafusar Com rosca macho
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do parafuso de purga de ar	HP PA 12