

Cartucho
NPQX-D-PC10-T14-P10
Número de referência: 8184510

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	4.5 mm
Profundidade de inserção do tubo	11.93 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Sem vedante
Posição de montagem	Horizontal
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2.15 g
Tipo de montagem	Com grampo de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho de 10 mm
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 1/4"
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA