


Placa base VABS-K2-12S-20-N18-P

Número de referência: 8186870

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Largura nominal	2 mm
Tamanho da válvula	12 mm
Conector de fluido	Rosca interior 1/8 NPT
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Direção de conexão lateral
N.º máx. de posições da válvula	1
Direção de fluxo	Não reversível
Meio de funcionamento	Meios líquidos Meios gasosos
Nota sobre o meio operacional/controlo	Observar a resistência dos materiais que contactam com os meios
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.33 Nm
Toque de aperto de conexão máx.	7 Nm
Torque de aperto máx.	0.6 Nm
Peso do produto	31 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	PEEK