

# Placa base VABS-K2-10S-16-M5-P

Número de referência: 8186875

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                        | 10                                                              |
| Largura nominal                                | 1.6 mm                                                          |
| Tamanho da válvula                             | 10 mm                                                           |
| Conector de fluido                             | Rosca fêmea M5                                                  |
| Posição de montagem                            | Qualquer um                                                     |
| Construção                                     | Direção de conexão lateral                                      |
| N.º máx. de posições da válvula                | 1                                                               |
| Direção de fluxo                               | Não reversível                                                  |
| Meio de funcionamento                          | Meios líquidos<br>Meios gasosos                                 |
| Nota sobre o meio operacional/controlo         | Observar a resistência dos materiais que contactam com os meios |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 0 - Sem resistência à corrosão                                  |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364 zona III                                              |
| Temperatura de armazenamento                   | -20 °C...70 °C                                                  |
| Alimentação segura                             | Ver informação complementar do material                         |
| Temperatura do meio                            | 0 °C...50 °C                                                    |
| Temperatura ambiente                           | 0 °C...50 °C                                                    |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.2 Nm                                                          |
| Toque de aperto de conexão máx.                | 1 Nm                                                            |
| Torque de aperto máx.                          | 0.6 Nm                                                          |
| Peso do produto                                | 20 g                                                            |
| Tipo de montagem, base de apoio                | Pelo orifício de passagem                                       |
| Tipo de válvula de montagem                    | Com rosca fêmea                                                 |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS                                      |
| Material da base de apoio                      | PEEK                                                            |