


Placa adaptável VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Número de referência: 8189576

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	180 240 300 360 480 700 720 900
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Adaptador para atuador rotativo
Conexão da válvula de acordo com a norma	VDI/VDE 3845-1
Pressão operacional	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com a ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	-40 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Peso do produto	2530 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática	Construção de placa de conexão, Airing
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 4	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material de vedações	EPDM NBR

Característica	Valor
Material da caixa	Liga de alumínio forjado, semi-anodizado (20 µm)
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta