

Fixação dos mordentes EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Número de referência: 8191126

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Montagem de garra na vertical
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	95 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do suporte angular	Aço inoxidável de liga alta
Material de elementos de centralização	Aço de alta liga