

Parafusos-SET
VAME-XA-S-M4-45

Número de referência: 8191748

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	45 mm
Tamanho da embalagem	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	1.4 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 15%
Peso do produto	12 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 2,5 mm com rosca exterior M4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos	Aço inoxidável