


Placa
VABF-XA-12-M2-QX

Número de referência: 8191794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	1
Direção de fluxo	Reversível
Compatível com	Terminal de válvulas VTUX-A-P Terminal de válvulas VTUX-A-S
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Adequabilidade para vácuo	sim
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Torque de aperto nominal	0.8 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	34.7 g
Tipo de montagem	Aparafusamento
Conexão pneumática 3/5 combinada	Para cartucho de 15 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Reforçado com PA
Material do clipe	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável