Coupling
EAMD-56-56-32-23X27-U

Número de referência: 8196718

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	32 mm
Diâmetro do suporte 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	56 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	172 kgmm²
Torque transmissível	73 Nm
Peso do produto	435 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS