


Axial kit
EAMM-A-L38-60H-G2
Número de referência: 8197452

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	41 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.5 kgmm ²
Torque transmissível	4.4 Nm
Peso do produto	315 g
Código da interface, atuador	L38
Código da interface, Motor in	60H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS