

Axial kit
EAMM-A-L62-80G-G2
Número de referência: 8197456

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	62.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transmissível	47 Nm
Peso do produto	1554 g
Código da interface, atuador	L62
Código da interface, Motor in	80G
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS