

Atuador de pistão DFPK-75-20-S-T32-V4

Número de referência: 8198978

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do atuador da válvula	75
Curso	20 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Com indicador mecânico
Função de controle	Aberto por força da mola, NO
Pressão operacional	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	2539 g
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Fundido de aço inoxidável
Material de vedações	FPM
Material da caixa	Fundido de aço inoxidável
Número do material da caixa	1.4408
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta