

**Capa do dedo de agarre  
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU**

**FESTO**

Número de referência: 8203480



**Ficha técnica**

Característica	Valor
Tamanho	40
Diâmetro mínimo de aderência	30 mm
Diâmetro máx. de agarramento	55 mm
Curso de trabalho	0 mm...55 mm
Número de dedos de agarre	2
Desenho	Para garras
Construção	ligação positiva ligação por atrito
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	68 g
Cor	Azul
Dureza da margem	A 40 +5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do dedo da pinça	VMQ (silicone), detetável por metal