

Capa do dedo de agarre

HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

FESTO

Número de referência: 8203482



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Diâmetro mínimo de aderência	80 mm
Diâmetro máx. de agarramento	110 mm
Curso de trabalho	30 mm...125 mm
Número de dedos de agarre	4
Desenho	Para garras
Construção	ligação positiva ligação por atrito
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	315 g
Cor	Azul
Dureza da margem	A 40 +5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do dedo da pinça	VMQ (silicone), detetável por metal