

**Capa do dedo de agarre
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU**

FESTO

Número de referência: 8203485



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	70
Diâmetro mínimo de aderência	55 mm
Diâmetro máx. de agarramento	80 mm
Curso de trabalho	20 mm...90 mm
Número de dedos de agarre	3
Desenho	Para garras
Construção	ligação positiva ligação por atrito
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	114 g
Cor	Azul
Dureza da margem	A 40 +5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do dedo da pinça	VMQ (silicone), detetável por metal