

Conjunto de montagem axial EAMM-A-C50-10-88C-S5

Número de referência: 8216589

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	62 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	6500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	1150 g
Código da interface, atuador	C50-10
Código da interface, Motor in	88C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS