

Conjunto de montagem axial EAMM-A-C80-19-138C-S5

Número de referência: 8216595

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal | 87.5 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Relação de transmissão | 1:1 |
| Velocidade rotacional máx. | 5500 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 100 % |
| Nível de proteção | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 128 kgmm ² |
| Torque transmissível | 60 Nm |
| Peso do produto | 3440 g |
| Código da interface, atuador | C80-19 |
| Código da interface, Motor in | 138C |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |