

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Número de referência: 8216598

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	27.7 kgmm ²
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	1890 g
Código da interface, atuador	C50-10
Código da interface, Motor in	68C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS