


Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Número de referência: 8216600

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tamanho | 86 |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Relação de transmissão | 1:1 |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 100 % |
| Nível de proteção | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 174 kgmm ² |
| Torque transmissível | 9.5 Nm |
| Peso do produto | 3390 g |
| Código da interface, atuador | C50-10 |
| Código da interface, Motor in | 108C |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |