

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Número de referência: 8216601

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                       | 86                         |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Relação de transmissão        | 1:1                        |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364 zona III         |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 100 %                  |
| Nível de proteção             | IP69K                      |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 172.8 kgmm <sup>2</sup>    |
| Torque transmissível          | 9.5 Nm                     |
| Peso do produto               | 4560 g                     |
| Código da interface, atuador  | C68-16                     |
| Código da interface, Motor in | 88C                        |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |