

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Número de referência: 8216602

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	794.1 kgmm ²
Torque transmissível	25 Nm
Peso do produto	6180 g
Código da interface, atuador	C68-16
Código da interface, Motor in	108C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS