


Cabo do motor NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Número de referência: 8219831

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	DIN 47100
Uso previsto	O cabo de ligação serve para conectar instrumentos de campo (sensores, atuadores) aos controladores.
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Peso do produto	890 g
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, observação sobre a saída do cabo	90°
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexão F1
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	31
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Fecho com mosquetão
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	24
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	24
Faixa da tensão de operação CC	0 V...50 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	3 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Condições de teste de linha	Condições de teste sob pedido
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	23.1 mm
Raio de curvatura, instalação do cabo flexível	33 mm
Dímetro do cabo	4.6 mm
Composição do cabo	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Secção cruzada do condutor nominal	AWG23 AWG28
Terminais dos fios	Terminal para cabos

Característica	Valor
Nível de proteção	IP20
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-5 oC...70 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-5 oC...70 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido sobre RoHS (UK-R)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bainha do cabo	PUR
Cor da caixa	Preto