

Suporte de montagem OAMM-A2-A-Q810

Número de referência: 8228729

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Torque de aperto máx.	0.4 Nm
Peso do produto	5.63 g
Tipo de montagem	com passagem de orifício para parafuso M4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS