

Conjunto de montagem axial EAMM-A-C42-8-79CB-S5

Número de referência: 8230177

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal | 54 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Relação de transmissão | 1:1 |
| Velocidade rotacional máx. | 8000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 100 % |
| Nível de proteção | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 5.87 kgmm ² |
| Torque transmissível | 6.5 Nm |
| Peso do produto | 800 g |
| Código da interface, atuador | C42-8 |
| Código da interface, Motor in | 78CB |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |