


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-C42-8-89CA-S5

Número de referência: 8230179

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	60.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	1140 g
Código da interface, atuador	C42-8
Código da interface, Motor in	89CA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS