

# Conjunto de montagem axial EAMM-A-C80-19-148CB-S5

Número de referência: 8230199

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	83 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	3440 g
Código da interface, atuador	C80-19
Código da interface, Motor in	148CB
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS