


Conjunto de montagem axial EAMM-A-C80-19-158CA-S5

Número de referência: 8230201

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	82 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	4510 g
Código da interface, atuador	C80-19
Código da interface, Motor in	158CA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS