

Cabo NEYM-F- -Q9

Número de referência: 8242219

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Peso do produto | 0.223 kg...6.69 kg |
| Faixa da tensão de operação CC | 0 V...850 V |
| Faixa da tensão operacional CA | 0 V...630 V |
| Limite de corrente | 17.8 A |
| Conexão protetora à terra | Ausente |
| Diâmetro do cabo | 11.5 mm |
| Composição do cabo | $4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$ |
| Nível de proteção | IP00 |
| Temperatura ambiente | 90 °C |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | 90 °C |
| Temperatura de armazenamento | 70 °C |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da bainha do cabo | TPE-E |
| Cor da bainha do cabo | Cinza |