

Pé da biela SGS-M10

Número de referência: 9256

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10
De acordo com a norma	ISO 12240-4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	89 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do anel externo	Latão
Material da caixa	Aço galvanizado
Material do rolamento interno	Aço
Material da porca	Aço, galvanizado