

**Pé da biela**  
**SGS-M16**  
Número de referência: 9258

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                                | M16                              |
| De acordo com a norma                  | ISO 12240-4                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...150 oC                  |
| Peso do produto                        | 265 g                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS       |
| Material do anel externo               | Latão                            |
| Material da caixa                      | Aço galvanizado                  |
| Material do rolamento interno          | Aço                              |
| Material da porca                      | Aço, galvanizado                 |