

Adaptador AD-G1/4-1/4NPT-I

Número de referência: 9396

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	7.95 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	11 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	12 Nm
Torque de aperto nominal	9.05 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	24.22 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC
Material da caixa	Aço galvanizado