


Conector rápido de antepara SCK-PK-6

Número de referência: 9422

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	5.3 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Antepara
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 6 mm com porca de capa
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para conexão dentada, diâmetro interno de 6 mm, com porca
Material da porca de capa	Liga forjada de alumínio anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da porca	Aço, galvanizado
Material do conector	Liga forjada de alumínio anodizado