

Bico duplo E-G1/2-1/2NPT

Número de referência: 9633

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	14.3 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	40 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	28 Nm
Torque de aperto nominal	47.9 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	47.68 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS