Cablu priză
KMYZ-4-5,0-B-EX

Numar piesa: 550482

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Clasificarea maritima	acces certificat
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2
Pozitie de instalare	oricare
Greutate produs	62.5 g
Conector electric	Priza cot Cablu design rectangular MSZB
Domeniu de tensiune de lucru CC	3 V...36 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistenta la supratensiune	900 V
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Ansamblu cablu	2 x 0,35 mm²
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Bronz