


Conector orb NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Numar piesa: 8090740

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	34 mm
Inaltime	22.4 mm
Lungime	69.2 mm
Greutate produs	75.4 g
Unitate de ambalare	1
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	pentru RJ45 si SC-RJ
Conexiune electrica 1, tip de montare	Push-pull
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Culoarea carcasei	argint
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune, nichelat
Material garnituri	NBR
Test de incendiu	UL94 V-0