


Bobina VACN-N-R4-1

Numar piesa: 8104527

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	DESINA
Afisarea starii semnalului	LED
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Caracteristici bobina	24 V CC: 2,7 W
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	100 g
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Material plastic
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru