


Bobina VACS-C-R8-1RAL

Numar piesa: 8135909

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	IEC 61010-1 ISO 20401
Afisarea starii semnalului	LED
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	138 mA pana la 70 ms
Curent nominal la reducerea curentului	50 mA dupa 70 ms
Caracteristici bobina	24VDC:NS1,2:HS3.3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	UL MH18122
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambienta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	32.5 g
Lungimea max. a cablului	30 m
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Tipul de montare	cu piulita randalinata

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru