


Cablu de legatura NEBM-T12W4-R-10-LE4

Numar piesa: 8140940

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-111
Denumirea liniei	cu ecranare
Greutate produs	800 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, cu cod T conform EN 61076-2-111
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	4
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	5 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Ecranare	nu
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	compatibil cu robotii
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	30 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	75 mm
Diametrul cablului	7.5 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	4 x 0,75 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.75 mm ² AWG19

Caracteristica	Valoare
Capete de conductori	dezizolat
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	otel inoxidabil inalt aliat
Material garnituri	HNBR
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Material mansoa de izolare	PVC