

# Modul de retea CACN-H-1-PE-EX2

Numar piesa: 8155227

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	28 mm x 80 mm x 120 mm
Pozitie de instalare	pe sina H: orizontala/oricare
Rezistenta la scurtcircuit	da
Protectie la polaritate inversa	da
Afisaje de stare	LED (stare)
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...32 V
Tensiunea nominala de iesire CC	54 V
Curent nominal de iesire	2 A
Consum de energie	2,0 A la 24 VDC
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	Soclu prize, 3 pini
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Protectie Ex certificata in afara UE	Clasa I, Div. 2 (SUA)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E239998
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Protectie la explozie	Clasa I, Div. 2 (SUA)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-30 °C...80 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...55 °C
Greutate produs	350 g
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	Bucsa
Tipul de montare	cu sina omega
Nota privind materialele	Conform RoHS