

Kit de oprire DADP-SP-G9-10-F

Numar piesa: 8173537

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	10
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora max. de ridicare	100 N
Cuplu de strangere max.	0.9 Nm
Toleranta, cuplu de strangere	± 15 %
Greutate produs	27 g
Tipul de montare	Fixare directa prin filet
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	otel aliaj inalt
Material suruburi	Otel