


Cablu de legatura NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Numar piesa: 8178804

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	1010 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conexiune electrica 1, tip de conectare	4x priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare L15
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	24
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	24
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	4x cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	24
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	24
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ecranare	da
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	23.1 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	33 mm
Diametrul cablului	3.3 mm...4.6 mm
Ansamblu cablu	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Capete de conductori	Manson adeziv
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Temperatura ambianta cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 100 %
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Semnul KC	KC-EMV

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	PUR