

Punte de montare DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Numar piesa: 8183116

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Structura constructiva	Punte de montare
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 1 VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 2 VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Greutate produs	100 g
Tipul de montare	pe flansa conform ISO 5211
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material punte de montare	PA
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	Otel inoxidabil