

# Cartus NPQX-D-PC12-T14-P10

Numar piesa: 8184514

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune  | Standard   |
| Latimea nominala  | 4.5 mm   |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 11.93 mm   |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | fara garnitura   |
| Pozitie de instalare                                    | orizontala   |
| Design  | forma dreapta  |
| Unitate de ambalare                                     | 10   |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull   |
| Presiune de lucru                                       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 3 - stres intens de coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs   | 2.6 g  |
| Tipul de montare  | cu clema de retinere   |
| Conector pneumatic 1                                    | Cartus 12 mm   |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 1/4"                                   |
| Inel de eliberare de culoare                            | albastru   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS   |
| Material carcasa  | Ranforsat cu PA  |