

Bloc de racordare VABS-P4-8S-G18

Numar piesa: 8186785

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	12 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristici speciale	compatibil cu oxigenul conform DIN EN 1797
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Mediu de operare	Gaze inerte Aer Oxigen
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila Dimensiunea maxima a particulelor 10 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-40 °C...80 °C
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	40 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat