


Supapa de sens VBNF-LBA-G18-Q4

Numar piesa: 8193272

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	funcție de nereturnare deblocabila
Selectare funcție suplimentara	ventilare manuala
Conector pneumatic 1	QS-4
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune aer de control 21	QS-4
Tipul de montare	insurubabil
Presiune de lucru	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Presiunea de control	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Presiune de control	29 000032...145 000032
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozitie de instalare	orice
Tip de actionare controlata cu functie de retur	pneumatic
Funcția de ventilare manuala	cu palpare
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 000032...145 000032
Debit normal 1->2 (6-0)	500 l/min
Debit nominal normal 1->2 (6-5)	260 l/min
Timp de comutare oprit	9 ms
Timp de comutare pornit	6 ms
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Caracteristica	Valoare
Cuplu de strangere nominal	3 Nm 6 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	27.9 g
Material aparatoare	ES-BE
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material inel detasabil	POM