

Actuator cu piston DFPK-46-17-T32-V4

Numar piesa: 8198975

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|-------------------------------------|---|
| Dimensiunea mecanismului de reglare | 46 |
| Cursa | 17 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Detectarea pozitiei | cu afisaj mecanic |
| Functie de comanda | inchis prin forta arcului, NC |
| Presiune de lucru | 0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Tip de protectie | IP65 IP67 |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1298 g |
| Conexiune pneumatica | Filet interior G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capac | Otel inoxidabil turnat |
| Material garnituri | FPM |
| Material carcasa | Otel inoxidabil turnat |
| Cod material carcasa | 1.4408 |
| Material tija de piston | otel inoxidabil aliaj inalt |