


Priza de alimentare NECL-L12W4-C2-Q10

Numar piesa: 8203702

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-111
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E474609
Tipul de montare	insurubat
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	repozitionabil la 72°
Greutate produs	52.31 g
Conector electric 1, functie	Alimentare cu tensiune
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat L conform EN 61076-2-111
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...63 V
Tensiune nominala de functionare CC	63 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	16 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Diametrul admisibil al cablului	8 - 13 mm pentru conexiune electrica 1
Sectiunea transversala nominala a conductorului	2.5 mm ² AWG14
Nota referitoare la sectiunea transversala a racordului	max. 1,5 mm ² /AWG16 in cazul utilizarii unui conector pentru fire
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...105 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PA
Material dispozitiv de blocare cu surub	Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel

Caracteristica	Valoare
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit