

# Tub din plastic PUN-H-6X1-RT-25

Numar piesa: 8204446

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	26 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	10 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0183 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza
Culoare	rosu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material furtun	TPE-U (PU)