


# Tub din plastic PUN-H-6X1-TBL-25

Numar piesa: 8205519

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare   |
|---|---|
| Ø exterior  | 6 mm  |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 26 mm   |
| Ø interior  | 4 mm  |
| Raza min. de indoire                                    | 10 mm   |
| Nota de aplicare  | TPE-U pe baza de eter   |
| Proprietati ale furtunului                              | lant energetic adecvat  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C  |
| Autorizare  | TÜV   |
| Organizatia emitenta a certificatului                   | B 013277 0506 00  |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)   |
| Material de testare la foc                              | UL94 HB   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L  |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion             | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1  |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material   |
| Temperatura ambianta                                    | -35 °C...60 °C  |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 0.0183 kg/m   |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru racord cu Ø exterior de 6 mm<br>pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza   |
| Culoare   | albastru translucid   |
| Duritate Shore  | D 52 +/-3   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS  |

| Caracteristica  | Valoare    |
|-----------------|------------|
| Material furtun | TPE-U (PU) |